

KM 8684 FL

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | Full Flex | compatible M Sense



- Induction FullFlex pour jusqu'à 5 batteries de cuisine
- Réglages précis via le curseur de réglage SingleSlide, mise en réseau comprise
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie

Code EAN: 4002516975342 / Numéro de matériel: 12960470 /

Ancien Numéro de matériel: 26186841BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8684 FL
Référence mat. du fabricant	12960470
Numéro EAN	4002516975342
Classe marketing	Platinum
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	5
1ère zone/espace de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Dimensions en mm	740x380
Puissance max. en W	2600
Puissance Booster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	SingleSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10

KM 8684 FL

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | Full Flex | compatible M Sense



Code EAN: 4002516975342 / Numéro de matériel: 12960470 /

Ancien Numéro de matériel: 26186841BNI

Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min 10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm

51 x 800 x 520

Dimensions (l x p) en mm

800 x 51 x 520

Dimensions en mm (Largeur)

800

Dimensions en mm (hauteur)

51

Dimensions en mm (profondeur)

520

Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm

780 mm x 500 mm

Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm

780/804 x 500/524

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm

51

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat

780 mm

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat

500 mm

Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan

780

Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan

500

Poids en kg

18

Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan

804

Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan

524

Puissance totale de raccordement en kW

11,00

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,6

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

Accessoires fournis


Câble d'alimentation

Oui


KM 8684 FL

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | Full Flex | compatible M Sense



KM8684FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8684FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)