

KM 8685 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | Full Flex | compatible M Sense | MattFinish



- Surface mate résistante pour un design sophistiqué de votre cuisine – MattFinish
- Induction FullFlex pour jusqu'à 6 batteries de cuisine
- Réglages précis via 6 curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster

Code EAN: 4002516975359 / Numéro de matériel: 12960490 /

Ancien Numéro de matériel: 26186852BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8685 FL MattFinish
Référence mat. du fabricant	12960490
Numéro EAN	4002516975359
Classe marketing	Platinum
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	6
1ère zone/espace de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Dimensions en mm	740x380
Puissance max. en W	2600
Puissance Booster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de casserole	•
Mode professionnel	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0

KM 8685 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | Full Flex | compatible M Sense | MattFinish



Code EAN: 4002516975359 / Numéro de matériel: 12960490 /

Ancien Numéro de matériel: 26186852BNI

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer	•
----------------------------------	---

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 800 x 520
Dimensions (l x p) en mm	800 x 51 x 520
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	780 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	780/804 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	19
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	11,00
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----


KM 8685 FL MattFinish

À induction, indép. de la cuisinière

800 mm | Full Flex | compatible M Sense | MattFinish



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)