

KM 8895 FL Diamond&MSense

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm | Full Flex | bon d'achat pour batterie de cuisine M°Sense | DiamondFinish | ligne d'éclairage



- Ni débordement ni surcuisson – batterie cuisine M Sense (bon d'achat kit départ)
- Induction FullFlex avec ligne lumineuse sensible pr max. 6 batteries de cuisine
- Finition résistante – DiamondFinish
- Réglages précis via 6 curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- En 936 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster

Code EAN: 4002516975250 / Numéro de matériel: 12960570 /

Ancien Numéro de matériel: 26188951BN1

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8895 FL Diamond&MSense
Référence mat. du fabricant	12960570
Numéro EAN	4002516975250
Classe marketing	Diamond
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir graphite
Surface résistante aux rayures	DiamondFinish
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Encastrement avec cadre	•
Ligne d'éclairage	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	6
1ère zone/espace de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Dimensions en mm	870x380
Puissance max. en W	2600
Puissance Booster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de casserole	•
Mode professionnel	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8

KM 8895 FL Diamond&MSense

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm | Full Flex | bon d'achat pour batterie de cuisine M°Sense | DiamondFinish | ligne d'éclairage



Code EAN: 4002516975250 / Numéro de matériel: 12960570 /


Ancien Numéro de matériel: 26188951BNI

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	66 x 936 x 520
Dimensions (l x p) en mm	936 x 66 x 520
Dimensions en mm (Largeur)	936
Dimensions en mm (hauteur)	66
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	916 mm x 500 mm
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	916/940 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	66
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	916 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	916
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	26
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	940
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	11,00
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Bon d'achat pour le kit de démarrage M Sense	•


KM 8895 FL Diamond&MSense

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm | Full Flex | bon d'achat pour batterie de cuisine M°Sense | DiamondFinish | ligne d'éclairage



KM8895FL Diamond&MSense, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8895FL Diamond&MSense, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)