

DAD 4870 Levantar

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | DynamicWhite | EcoMotor



- Installation facile mode recyclage avec accessoires Plug&Play
- Déфлектор escamotable motorisé – Hood in Motion
- Commande via le plan de cuisson – ventilateur et éclairage
- DynamicWhite – harmonisation parfaite de la température de couleur avec d'autres sources lumineuses
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux



Code EAN: 4002516975663 / Numéro de matériel: 12968030 /

Ancien Numéro de matériel: 28D4870BBNF

Informations générales	
Référence du modèle	DAD 4870 Levantar
Référence mat. du fabricant	12968030
Numéro EAN	4002516975663
Classe marketing	Gold
Modèle	
Hotte de plan de travail Downdraft	•
Modèle et design	
Couleur	Noir obsid.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 600,DUP 150
Filtre à charbon actif en option	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Commande électronique	•
Con@ctivity	Personnalisé
SmartControl	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux booster	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Hood in motion	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	41,1
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe de degré de séparation des graisses	B
EcoMotor (moteur à courant continu)	•
Système Gestion de puissance	•
Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x watts	1 x 12 W
Puissance d'éclairage en Lx	400 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	350

DAD 4870 Levantar

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | DynamicWhite | EcoMotor



Code EAN: 4002516975663 / Numéro de matériel: 12968030 /

Ancien Numéro de matériel: 28D4870BBNF

Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	450
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	610
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	655
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	42,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Recyclage	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	165
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	420
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	525
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	560
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	49,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	74,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	75,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	36,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	50,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	55,0

DAD 4870 Levantar

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | DynamicWhite | EcoMotor



Code EAN: 4002516975663 / Numéro de matériel: 12968030 /

Ancien Numéro de matériel: 28D4870BBNF

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa)
selon EN 60704-2-13 61,0

Pression sonore au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa)
selon EN 60704-2-13 62,0

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Verre trempé (ESG)

•

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de cheminée en mm 800

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe
minimale en mm 1008

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe
maximale en mm 1288

Hauteur du corps de cheminée en mm 708

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm 1008

Profondeur du corps de cheminée en mm 171

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm 1288

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour
encastrement en saillie 790

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour
encastrement en saillie 106

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour
encastrement à fleur de plan à l'intérieur 790

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour
encastrement à fleur de plan à l'intérieur 106

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour
encastrement à fleur de plan à l'extérieur 804

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour
encastrement à fleur de plan à l'extérieur 124

Poids net en kg 34,0

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,3

Prise de terre

•

Installation au fond de la niche

Yes

Installation sur le sol

Yes

Largeur minimale du meuble bas en mm 900

Largeur du cadre en verre en mm 800

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,25

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air en bas

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Combinaison optimale avec plan de cuisson selon
disponibilité KM 8482 FL, KM 8484 FL,
KM 8585 FL

Installation commune avec plan de cuisson dans une
découpe

Yes

Installation à fleur de plan

Yes


Installation en saillie

Yes


DAD 4870 Levantar

Hotte de plan de travail Downdraft


800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | DynamicWhite | EcoMotor




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6880, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings