

DAD 6880 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m3/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor



- Installation facile mode recyclage avec accessoires Plug&Play
- Déфлектор escamotable motorisé – Hood in Motion
- Commande via le plan de cuisson – ventilateur et éclairage
- AmbientLight# – éclairage individuel et coloré pour une atmosphère accueillante
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux



Code EAN: 4002516975670 / Numéro de matériel: 12968050 /

Ancien Numéro de matériel: 28D6880BBNF

Informations générales	
Référence du modèle	DAD 6880 Levantar Ambient
Référence mat. du fabricant	12968050
Numéro EAN	4002516975670
Classe marketing	Platinum
Modèle	
Hotte de plan de travail Downdraft	•
Modèle et design	
Couleur	Noir obsid.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 600, DUP 150
Filtre à charbon actif en option	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Commande électronique	•
Con@ctivity	Personnalisé
SmartControl White	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux booster	2
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Hood in motion	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	41,1
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe de degré de séparation des graisses	B
EcoMotor (moteur à courant continu)	•
Système Gestion de puissance	•
Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x watts	1x 12W + 1x 8W
Puissance d'éclairage en Lx	400 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance couleur	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•

DAD 6880 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor



Code EAN: 4002516975670 / Numéro de matériel: 12968050 /

Ancien Numéro de matériel: 28D6880BBNF

Mode évacuation d'air

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	350
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	450
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591	610
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h) selon la norme EN 61591	655
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	42,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0

Recyclage

Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591	165
Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	420
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	525
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h) selon norme EN 61591	560
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	49,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	74,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	75,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	36,0

DAD 6880 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor

Code EAN: 4002516975670 / Numéro de matériel: 12968050 /

Ancien Numéro de matériel: 28D6880BBNF

Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 50,0

Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 55,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 61,0

Pression sonore au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 62,0

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Verre trempé (ESG)

•

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de cheminée en mm 800

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm 1008

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm 1288

Hauteur du corps de cheminée en mm 708

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm 1008

Profondeur du corps de cheminée en mm 171

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm 1288

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement en saillie 790

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement en saillie 106

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur 790

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'intérieur 106

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur 804

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan à l'extérieur 124

Poids net en kg 34,0

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,3

Prise de terre

•

Installation au fond de la niche Yes

Installation sur le sol Yes

Largeur minimale du meuble bas en mm 900

Largeur du cadre en verre en mm 800

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,26

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air en bas

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Combinaison optimale avec plan de cuisson selon disponibilité KM 8684 FL, KM 8685 FL

DAD 6880 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft

800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor



Code EAN: 4002516975670 / Numéro de matériel: 12968050 /

Ancien Numéro de matériel: 28D6880BBNF

Installation commune avec plan de cuisson dans une découpe	Yes
--	-----


Installation à fleur de plan	Yes
------------------------------	-----

Installation en saillie	Yes
-------------------------	-----


DAD 6880 Levantar Ambient

Hotte de plan de travail Downdraft


800 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | tactile | Con@ctivity | AmbientLight | EcoMotor




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings