

APRI 315

Paraffine spéciale repasseuses



- Utilisable avec une toile de paraffinage
- Contenu : 0,400 kg
- Le paraffinage est nécessaire pour la longévité de la repasseuse
- Qualité de finition optimale grâce au paraffinage régulier

Code EAN: 4002513199635 / Numéro de matériel: 00348161 /  
Ancien Numéro de matériel: 59620303D

<b>Famille produit</b>	
Repasseuse	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
D 500–1750	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Nettoyage de la presse	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Cire
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	8 1/8 (205)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/8 (85)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	3 3/8 (85)
Poids net en lb (kg)	2 (0,50)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,50)