

HG

Poignée

pour montage sur un chariot Miele Professional et une manipulation plus facile.



- Convient à FG 40 et FG 85

Code EAN: 4002511097834 / Numéro de matériel: 02101830 /
Ancien Numéro de matériel: 59120010D

| | |
|--|---------------|
| Famille produit | |
| Machine à laver | • |
| Sécheuse | • |
| Repasseuse | • |
| Catégorie de produit | |
| Système de rangement/transport | • |
| Caractéristiques produit | |
| Raccordement électrique | OHNE |
| Couleur | Octobleu |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 30 3/4 (780) |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 7 7/8 (200) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 14 5/8 (370) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1 (25) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 32 5/16 (820) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 8 5/16 (210) |
| Poids net [kg] | 3 (1,25) |
| Poids brut en kg | 3 (1,30) |