


E 205

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour 17 verres d'un diamètre de 6,6 cm
- Avec support pour plaque perforée pour disperser jets de rinçage
- Hauteur des supports 8 3/4 (220) in (mm)
- La hauteur de chargement maximale avec verres est de 10 3/4 (270) in (mm)


Code EAN: 4002511808874 / Numéro de matériel: 03808980 / Ancien Numéro de matériel: 67520501D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Familie produits/accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les verres	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Nombre de rangées	2
Hauteur de support en mm	8 3/4 (220)
Hauteur de chargement maximale en mm	10 3/4 (270)
Utilisable dans le panier inférieur	APFD 220, U 890
Capacité	
Verres jusqu'à Ø 66 mm max. [nombre]	17
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0

E 205

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



Code EAN: 4002511808874 / Numéro de matériel: 03808980 /
Ancien Numéro de matériel: 67520501D

Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	221
Dimension extérieure, largeur nette en mm	243
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	494
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 1/8 (230)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 (505)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 7/8 (250)
Poids net en kg	4 (1,40)
Poids brut en kg	4 (1,80)