

E 385

Chariot

pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Équipé de 16 buses d'injection
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002511116511 / Numéro de matériel: 03809930 /  
Ancien Numéro de matériel: 69538501D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot pour verrerie à col étroit	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	16
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	11 1/16 (280)
Poids net en lb (kg)	13 (5,70)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,70)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	7
E 352 Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	9
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	7
E 354 Support-tulipe pour gicleur à injection E 352 [nombre]	9
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1