

E 313

Robinetterie murale

pour l'extraction manuelle de l'eau déminéralisée.



- Résistant à la pression jusqu'à 10 bar
- Complet avec le tuyau résistant à la pression de 150 cm

Code EAN: 4002511115279 / Numéro de matériel: 03830330 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431301D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

E 313

Robinetterie murale

pour l'extraction manuelle de l'eau déminéralisée.



Code EAN: 4002511115279 / Numéro de matériel: 03830330 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431301D

PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 11/16 (195)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 1/2 (240)
Poids net en kg	3 (1,06)
Poids brut en kg	3 (1,31)