

E 316

Conteneur en plastique
pour le remplissage de la résine à usage unique.



- Avec couvercle et entonnoir pour résine à usage unique
- Équipé d'un couvercle et d'un entonnoir
- Kit de transfert, jusqu'à 30 litres
- Kit de transvasement pour la résine à usage unique (30 litres)

Code EAN: 4002511115309 / Numéro de matériel: 03830360 /
Ancien Numéro de matériel: 69431601D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Famille produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 316

Conteneur en plastique
pour le remplissage de la résine à usage unique.



Code EAN: 4002511115309 / Numéro de matériel: 03830360 /
Ancien Numéro de matériel: 69431601D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 1/4 (335)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	13 1/4 (335)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 11/16 (550)
Poids net en kg	5 (1,86)
Poids brut en kg	6 (2,64)