


E 456

Écarteurs

pour une fixation idéale en position ouverte des instruments MIC.



Code EAN: 4002511908536 / Numéro de matériel: 04203960 /  
Ancien Numéro de matériel: 69745601D

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Famille produit</b>                       |                       |
| Laveurs-désinfecteurs, médical               | •                     |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical   | •                     |
| <b>Accessoires</b>                           |                       |
| G 7826                                       | •                     |
| PG 8527                                      | •                     |
| PG 8528                                      | •                     |
| PG 8535                                      | •                     |
| PG 8536                                      | •                     |
| PG 8562                                      | •                     |
| PG 8582                                      | •                     |
| PG 8582 CD                                   | •                     |
| PG 8592                                      | •                     |
| <b>Catégorie de produit</b>                  |                       |
| Support                                      | •                     |
| Autres accessoires                           | •                     |
| <b>Caractéristiques produit</b>              |                       |
| Matériau                                     | Inox                  |
| Couleur                                      | Inox                  |
| <b>Domaine d'application</b>                 |                       |
| Traitement des instruments CMI               | •                     |
| <b>Raccordement électr. standard</b>         |                       |
| Nombre de phases de courant                  | 0                     |
| Tension en V                                 | 0                     |
| Fréquence en Hz                              | 0                     |
| Puissance totale de raccordement en kW       | 0,00                  |
| Protection par fusible en A                  | 0                     |
| <b>Dimensions et poids</b>                   |                       |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm    | 3 (76) in (mm)        |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm    | 0 1/8 (2) in (mm)     |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 5 11/16 (144) in (mm) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 0 1/2 (12)            |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 3 3/16 (80)           |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 4 3/4 (120)           |
| Poids net en kg                              | 1 (0,00)              |
| Poids brut en kg                             | 1 (0,01)              |