

FFK 01

Compartiment de filtre à peluches en inox
pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



- Pour une utilisation sur des textiles très sales*
- Volume d'environ 70 litres
- Pour le raccordement des machines à laver sur un socle
- Filtre à peluches en inox facilement amovible
- Raccord ø 7,5 cm

* Pour un bon fonctionnement de la FFK 01, la machine à laver utilisée doit être installée sous plan.

Code EAN: 4002512085953 / Numéro de matériel: 04637900 /
Ancien Numéro de matériel: 59510022D

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6243	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Filtre à peluches	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	21 3/4 (550)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	21 3/8 (541)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	11 5/8 (295)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	23 1/8 (585)

FFK 01

Compartiment de filtre à peluches en inox
pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



Code EAN: 4002512085953 / Numéro de matériel: 04637900 /
Ancien Numéro de matériel: 59510022D

Dimension extérieure, largeur brute en mm	13 (330)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	27 5/8 (700)
Poids net [kg]	27 (12,00)
Poids brut en kg	29 (13,00)