

E 815

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour 10 verres à bière
- Hauteur des supports 9 1/2 (240) in (mm), écartement entre les supports 3 3/4 (95) in (mm)

Code EAN: 4002512259446 / Numéro de matériel: 05018670 /  
Ancien Numéro de matériel: 67581501D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Familie produits/accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les verres	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Écart entre les supports en mm	3 3/4 (95)
Hauteur de support en mm	9 1/2 (240)
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

E 815

Complément

pour une prise en charge optimale des verres.



Code EAN: 4002512259446 / Numéro de matériel: 05018670 /  
Ancien Numéro de matériel: 67581501D

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	252
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	513
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 15/16 (505)
Poids net en kg	4 (1,58)
Poids brut en kg	5 (1,98)