


E 888

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour 18 assiettes d'un diamètre de 30 cm max.
- Hauteur des supports 7 (175) in (mm), écartement entre les supports 1 1/4 (30) in (mm)

Code EAN: 4002512259682 / Numéro de matériel: 05018690 / Ancien Numéro de matériel: 67588801D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Familie produits/accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les assiettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Écart entre les supports en mm	1 1/4 (30)
Hauteur de support en mm	7 (175)
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Capacité	
Assiettes jusqu'à Ø 300 mm [nombre]	18
Assiettes jusqu'à Ø 350 mm [nombre]	9
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0

E 888

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Code EAN: 4002512259682 / Numéro de matériel: 05018690 /
Ancien Numéro de matériel: 67588801D

Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	175
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	8 1/8 (205)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 1/2 (520)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 1/8 (535)
Poids net en kg	3 (1,00)
Poids brut en kg	5 (2,17)