

E 485  
Support  
pour la prise en charge de 3 haricots.



Code EAN: 4002512398725 / Numéro de matériel: 05109210 /  
Ancien Numéro de matériel: 69548501D

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Famille produit</b>                       |                |
| Laveurs-désinfecteurs, médical               | •              |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical   | •              |
| <b>Accessoires</b>                           |                |
| G 7823                                       | •              |
| G 7824                                       | •              |
| G 7825                                       | •              |
| G 7826                                       | •              |
| PG 8527                                      | •              |
| PG 8528                                      | •              |
| PG 8535                                      | •              |
| PG 8536                                      | •              |
| PG 8562                                      | •              |
| PG 8582                                      | •              |
| PG 8582 CD                                   | •              |
| PG 8592                                      | •              |
| PG 8593                                      | •              |
| <b>Catégorie de produit</b>                  |                |
| Complément pour les haricots/cuvettes        | •              |
| <b>Caractéristiques produit</b>              |                |
| Matériau                                     | Inox           |
| Couleur                                      | Inox           |
| <b>Domaine d'application</b>                 |                |
| Traitement des haricots                      | •              |
| <b>Capacité</b>                              |                |
| Haricots [nombre]                            | 3              |
| <b>Raccordement électr. standard</b>         |                |
| Nombre de phases de courant                  | 0              |
| Tension en V                                 | 0              |
| Fréquence en Hz                              | 0              |
| Puissance totale de raccordement en kW       | 0,00           |
| Protection par fusible en A                  | 0              |
| <b>Dimensions et poids</b>                   |                |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm    | 195            |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm    | 80             |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 464            |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 2 13/16 (70)   |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 11 1/16 (280)  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 19 15/16 (505) |
| Poids net en kg                              | 1 (0,41)       |
| Poids brut en kg                             | 2 (0,56)       |