

DOS-P2
Pompe de dosage
avec tuyau et canne d'aspiration.



- Convient à l'intégration dans le boîtier de pompe doseuse DOS G2

Code EAN: 4002513310290 / Numéro de matériel: 05759720 /
Ancien Numéro de matériel: 59170111USA

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	15 3/4 (400)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	2 (50)
Poids net en lb (kg)	3 (1,30)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,50)