

DOS-G2

Boîtier de pompe en acier inoxydable

avec de la place pour 3 pompes P2 au maximum pour doser les produits liquides.



- Barrette de jonction à 12 broches pour un raccordement simplifié

Code EAN: 4002513310610 / Numéro de matériel: 05760630 / Ancien Numéro de matériel: 59170112USA

<b>Famille produit</b>	
Machine à laver	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 5/16 (185)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	6 (2,30)
Poids brut en lb (kg)	6 (2,50)