

UC 30-90/70-78

Socle, fermé

pour relever la machine, 70 cm de prof., 90 cm de larg.



- Convient pour les appareils largeur de 90, profondeur de 70 cm
- Vissable sur l'appareil

Code EAN: 4002513347807 / Numéro de matériel: 05818100 /  
Ancien Numéro de matériel: 69379009D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	300
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	700
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	14 5/8 (370)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	39 3/8 (1000)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	28 3/4 (730)
Poids net en kg	30 (13,20)
Poids brut en kg	32 (14,40)