


CKSL

Carte à puce « clé »

pour le verrouillage / déverrouillage du Profitronic associé à l'utilisateur



- Convient à PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Convient à PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Convient à PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Convient à PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

Code EAN: 4002513737295 / Numéro de matériel: 06235420 / Ancien Numéro de matériel: 59170179D

Famille produit	
Machine à laver	•
Sécheuse	•
Famille produits/accessoires	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	3 1/4 (80)
Poids net en lb (kg)	1 (0,00)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,02)