


U 545

Panier

avec cadre supérieur haut pour la prise en charge de 25 verres jusqu'à 23 cm.



- Avec 25 compartiments
- Dimensions de compartiment 3 5/8 (90) in (mm) x 3 5/8 (90) in (mm) mm
- Comprend un jeu d'extensions composé d' une courte et une longue
- Cadre supérieur réglable en hauteur sur l'extension jusqu'à 23 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm
Largeur avec profils GN 53 cm


Code EAN: 4002514278742 / Numéro de matériel: 06984170 / Ancien Numéro de matériel: 67654501D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Famille produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 545

Panier

avec cadre supérieur haut pour la prise en charge de 25 verres jusqu'à 23 cm.



Code EAN: 4002514278742 / Numéro de matériel: 06984170 /
Ancien Numéro de matériel: 67654501D

Catégorie de produit	
Panier à verres	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu
Nombre de compléments	25
Largeur de compartiment en mm	3 5/8 (90)
Longueur de compartiment en mm	3 5/8 (90)
Capacité	
Verres de 140–175 mm de hauteur [nombre]	25
Verres de 200–230 mm de hauteur [nombre]	25
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	266
Dimension extérieure, largeur nette en mm	500
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10 1/4 (260)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 1/8 (510)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 7/8 (530)
Poids net en kg	6 (2,70)
Poids brut en kg	8 (3,20)