

UO 6008 Socle ouvert pour chargement/déchargement ergonomique de la laveuse et de la sécheuse.



- Convient à PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Convient à PT 5186, PT 7186
- Hauteur 30,6, Largeur 67,9, Profondeur 68,2 cm

Famille produit	
Machine à laver	•
Sécheuse	•
Famille produits/accessoires	
PT 7186	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 6080	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Octobleu
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	12 1/8 (306)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	26 3/4 (679)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	26 7/8 (682)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 7/8 (350)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	27 5/8 (700)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	27 5/8 (700)
Poids net [kg]	29 (12,90)
Poids brut en kg	38 (17,20)

Code EAN: 4002514374789 / Numéro de matériel: 07129240 /

Ancien Numéro de matériel: 59600802D