


APWM 066

Débitmètre

pour déterminer le volume d'eau exact à l'entrée.



Code EAN: 4002514630007 / Numéro de matériel: 07496300 /
Ancien Numéro de matériel: 59510038D

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 6241	•
PW 6321	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	3 3/8 (85)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/8 (85)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Poids net en lb (kg)	2 (0,60)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,70)