

UG 5010

Socle fermé

pour chargement/déchargement ergonomique de la laveuse et de la sécheuse.



- Convient à PW 5105, Mopstar 130
- Hauteur 33,6, Largeur 78,3, Profondeur 69,2 cm

Code EAN: 4002514984933 / Numéro de matériel: 09038870 / Ancien Numéro de matériel: 59501001D

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Octobleu
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	13 1/4 (336)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	30 7/8 (783)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	27 1/4 (692)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	13 1/2 (342)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	32 (811)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	27 3/4 (702)
Poids net en lb (kg)	47 (21,10)
Poids brut en lb (kg)	54 (24,40)