

UO 5010

Socle ouvert

pour un chargement et un déchargement ergonomiques de la machine à laver.



- Convient à PW 5105, Mopstar 130
- Hauteur 33,6, Largeur 78,3, Profondeur 69,2 cm

Code EAN: 4002514984940 / Numéro de matériel: 09038900 / Ancien Numéro de matériel: 59501002D

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Octobleu
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	13 1/4 (336)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	30 7/8 (783)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	27 1/4 (692)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 1/2 (342)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	32 (811)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	27 3/4 (702)
Poids net [kg]	34 (15,20)
Poids brut en kg	41 (18,50)