

PW 6080 Vario [EL AV] Lave-linge, chauffage électrique ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.



- Volume du tambour 2.83 (80) ft<sup>3</sup> (I)
   I, charge 18 (8.0) lb (kg)
- Grande variété de programmes Programmes de séchage utilisateur
- Soin du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal Humidité résiduelle 44 %\*, Facteur G520

Code EAN: 4002515127322 / Numéro de matériel: 09292330 / Ancien Numéro de matériel: 51608066USA

Ancien Numéro de matériel: 51608066USA	
Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Octoplus
Façade	Octobleu
Rapport de remplissage	1:10
Charge en lb. (kg)	18 (8,0)
Volume du tambour en l	2,83 (80) ft <sup>3</sup> (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	14 5/8 (370)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambou Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de	
soin	
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,25
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	57
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	53
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	49
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Vitesse d'essorage en tr/min.	1300
Facteur g	520
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
	Profitronia I Varia
Type de commande  Passibilitá de programmation	Profitronic L Vario
Possibilité de programmation	Programmable 24
Départ différé max. en h	24
Affichage du dévoulement de programme	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.



## PW 6080 Vario [EL AV] Lave-linge, chauffage électrique ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.



Code EAN: 4002515127322 / Numéro de matériel: 09292330 / Ancien Numéro de matériel: 51608066USA Programmes base / groupes acta. Programmes de base Programmes pour l'hôtellerie et la restauration Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés Programmes pour le Facility Management Programmes pour les laveries Programmes pour les foyers et les logements individuels Programmes pour le nettoyage des textiles Programmes pour les laveries et les pressings Programmes pour les artisans Programmes pour les pompiers et les services de secours Programmes pour les haras/centres équestres/écuries Programmes pour les universités, les crèches et les écoles Programmes pour les hôpitaux Programmes pour la restauration rapide Programmes pour les campings Programmes pour les clubs de sport Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bienêtre et fitness Programmes pour les particuliers Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires Dosage Bac à produits 3 compartiments Adaptateur pour dosage de liquide breveté Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] 6 Détection de jauge vide Raccordement électr. standard Type de chauffage Électrique 2 AC 220-240V 60HZ Raccordement électrique Puissance de chauffe en kW 4,20-5,00 Puissance totale de raccordement en kW 4,40-5,20 Protection par fusible en A 30 Fiche NEMA: verrou tournant L6-30 Variante de tension possible 1 Raccordement électrique 2 AC 208V 60HZ Puissance de chauffe en kW 3,80 Puissance totale de raccordement en kW 4,00 Protection par fusible en A 30 Raccordement à l'eau / vidange Eau froide [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4" Eau chaude [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4" Eau recyclée (option) [nombre] 1 x 1/2 po avec raccord 3/4 po Vanne de vidange DN 70 Dimensions et poids 40 3/16 (1020) Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) 27 9/16 (700) 28 5/8 (727) Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)

47 7/8 (1215)

Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)

## Míele

## PW 6080 Vario [EL AV] Lave-linge, chauffage électrique ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.



Code EAN: 4002515127322 / Numéro de matériel: 09292330 / Ancien Numéro de matériel: 51608066USA Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) 29 15/16 (760) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 32 5/16 (820) Poids net en lb (kg) 309 (140,0) Poids brut en lb (kg) 327 (148) Charge au sol maximale en N/m<sup>2</sup> 2600 Valeurs d'émissions <70 dB(A) re 20 µPa Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail 3,00 Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h Équipement Traitement des lavettes Contrôle anti-balourd Rinçage désinfectant Surveillance de la température Résistance spéciale Capacité variable automatique Débitmètre Boîtier de communication Accessoires indépendants de l'appareil • Efficacité et durabilité 95 Taux de recyclage en % Possibilités de raccordement Monnayeur Interface optique pour l'accès Service Module à interface RS 232 (option) • Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) • Capacités Masques respiratoires [nombre] 4-5 Combinaisons [nombre] 1 Survestes [nombre] 1-2 Couettes synthétiques [nombre] 1 1-2 Oreillers synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] 1 Oreillers plumes [nombre] 1-2 Torchons, 22 g [nombre] 182 Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre] 42 Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre] 36 Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] 66 Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] 47 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 1-2 Normes, contrôles, indicateurs Protection contre les projections d'eau IP X4 Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE