

## PT 7186 Vario [EL]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique

avec durée de fonctionnement + courte de 37 min pour un rendement de repassage élevé.



- Volume du tambour 6.36 (180.00) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 18 (8.0) lb (kg)
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Utilisation simple – Hublot et filtre grande surface

Code EAN: 4002515128718 / Numéro de matériel: 09294650 / Ancien Numéro de matériel: 52718663USA

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Octoplus
Façade	Octobleu
Charge en kg	18 (8,0)
Rapport de remplissage	1:22,5
Volume du tambour en l	6,36 (180,00) ft <sup>3</sup> (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	17 3/8 (440)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
<b>Utilisation</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
<b>Données de puissance</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	8,10
Durée de programme en min.	37
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic L Vario
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base / groupes act.</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les particuliers	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2 AC 208V 60HZ

PT 7186 Vario [EL]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique

avec durée de fonctionnement + courte de 37 min pour un rendement de repassage élevé.



Code EAN: 4002515128718 / Numéro de matériel: 09294650 /

Ancien Numéro de matériel: 52718663USA

Puissance de chauffe électrique en kW	4,34
---------------------------------------	------

Puissance totale de raccordement en kW	4,84
--	------

Protection par fusible en A	30
-----------------------------	----

Fiche NEMA : verrou tournant L6-30	•
------------------------------------	---

#### Dimensions et poids de la sècheuse

Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	40 3/16 (1020)
--	----------------

Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	27 9/16 (700)
--	---------------

Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	30 1/16 (763)
---	---------------

Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	47 7/8 (1215)
--	---------------

Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	29 15/16 (760)
--	----------------

Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	32 5/16 (820)
---	---------------

Poids net en lb (kg)	170 (77,0)
----------------------	------------

Poids brut en lb (kg)	195 (88)
-----------------------	----------

Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1000
--	------

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
--	---------------------

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,62
--	------

#### Équipement

Rotation alternée du tambour	•
------------------------------	---

Conduit d'air axial	•
---------------------	---

Filtre à grande surface	•
-------------------------	---

SéchageParfait / PerfectDry	•
-----------------------------	---

Nervures Softlift	•
-------------------	---

Fonction Délicat	•
------------------	---

Boîtier de communication	•
--------------------------	---

Panier de séchage (option)	•
----------------------------	---

Accessoires indépendants de l'appareil	•
--	---

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur	•
-----------	---

Interface série RS 232 (option)	•
---------------------------------	---

Interface optique pour l'accès Service	•
--	---

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
--	---

#### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	4
--------------------------------	---

Combinaisons [nombre]	1-2
-----------------------	-----

Survestes [nombre]	1-2
--------------------	-----

Couettes synthétiques [nombre]	1
--------------------------------	---

Oreillers synthétiques [nombre]	1-2
---------------------------------	-----

Couettes plumes [nombre]	1
--------------------------	---

Oreillers plumes [nombre]	1-2
---------------------------	-----

Torchons, 22 g [nombre]	182
-------------------------	-----

Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
------------------------------------	----

Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	36
------------------------------------	----

Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	66
---	----

Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
---	----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	1-2
---	-----

#### Normes, contrôles, indicateurs

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
---	---

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
---	---