

ABL 50

Bandeau de rattrapage pour le socle

Pour le réglage de la hauteur optique en fonction de la taille du corps 72 cm.



- Avec point de fixation pour LED d'état
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 5 cm
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 11 cm

Code EAN: 4002515179215 / Numéro de matériel: 09378030 /
Ancien Numéro de matériel: 67211401D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Famille produits/accessoires	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 404 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Matériel d'installation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	43
Dimension extérieure, largeur nette en mm	593
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	54,3
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 (50)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	24 1/4 (615)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	3 3/16 (80)
Poids net en kg	1 (0,34)
Poids brut en kg	2 (0,51)