


O 892

Panier supérieur

avec complément E 812 et 2 rangées de pics pour les différents verres



- Réglable en hauteur en 2 positions de 5 cm
- Les étagères maintiennent les verres à long pied en toute sécurité
- Avec bras de lavage intégré, couplage arrière
- Hauteur de chargement max. 7 7/8 (200) in (mm)
- Le complément pour verres E 812 est également fourni.

Code EAN: 4002515276372 / Numéro de matériel: 09548990 / Ancien Numéro de matériel: 67189201D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Panier à verres	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Hauteur de chargement maximale en mm	7 7/8 (200)
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

O 892

Panier supérieur

avec complément E 812 et 2 rangées de pics pour les différents verres

Code EAN: 4002515276372 / Numéro de matériel: 09548990 /
Ancien Numéro de matériel: 67189201D



Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/16 (518)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	19 3/16 (486)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	11 1/4 (285)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	7 (2,97)
Poids brut en lb (kg)	7 (3,12)