

E 810

Complément

pour une prise en charge optimale des soucoupes ou assiettes à dessert.



- Convient au panier supérieur U 891
- Pour 33 soucoupes ou 17 assiettes à dessert

Code EAN: 4002515276389 / Numéro de matériel: 09549010 /  
Ancien Numéro de matériel: 67581001D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les soucoupes	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
<b>Capacité</b>	
Sous-tasses [nombre]	33
Assiettes à dessert [nombre]	17
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0

E 810

Complément

pour une prise en charge optimale des soucoupes ou assiettes à dessert.



Code EAN: 4002515276389 / Numéro de matériel: 09549010 /  
Ancien Numéro de matériel: 67581001D

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 11/16 (143)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 7/16 (467)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	7 11/16 (195)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	16 15/16 (430)
Poids net en lb (kg)	1 (0,29)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,49)