

U 890

Panier inférieur

sans compléments pour les possibilités de chargement individuel.



- Pour prise en charge compl. ou paniers plast. jusqu'à 50 x 50 cm

Code EAN: 4002515274989 / Numéro de matériel: 09549130 / Ancien Numéro de matériel: 67189001D

| | |
|---|----------------|
| Famille produit | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Accessoires | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier inférieur | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Câble, rilsané |
| Couleur | Blanc |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 100 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 532 |

U 890

Panier inférieur

sans compléments pour les possibilités de chargement individuel.



Code EAN: 4002515274989 / Numéro de matériel: 09549130 /
Ancien Numéro de matériel: 67189001D

| | |
|--|---------------|
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 517 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 4 15/16 (125) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 21 7/8 (555) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 21 7/8 (555) |
| Poids net en kg | 6 (2,50) |
| Poids brut en kg | 7 (3,00) |