

E 816

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Par chargement sans le complément à couverts E 165 : 19 Assiettes jusqu'à Ø 33 cm
- Pour charg. avec complément à couverts E 165 :
16 assiettes jusqu'à Ø 33 cm

Code EAN: 4002515275009 / Numéro de matériel: 09549190 / Ancien Numéro de matériel: 67581601D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Famille produits/accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les assiettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Capacité	
Assiettes jusqu'à Ø 250 mm [nombre]	19
Assiettes jusqu'à Ø 330 mm [nombre]	19
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00

E 816

Complément

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Code EAN: 4002515275009 / Numéro de matériel: 09549190 /

Ancien Numéro de matériel: 67581601D

Protection par fusible en A 0

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	134
Dimension extérieure, largeur nette en mm	264
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	485
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 (125)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	21 7/8 (555)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 7/8 (555)
Poids net en kg	6 (2,50)
Poids brut en kg	7 (3,00)