

U 520

Panier

pour une prise en charge optimale des verres.



- 36 compartiments pour 36 verres
- Dimensions de compartiment 2 7/8 (73) in (mm) x 2 7/8 (73) in (mm) mm
- Hauteur 10,4, largeur 50 (53 incl. profils GN), profondeur 50 cm

Code EAN: 4002515292846 / Numéro de matériel: 09581370 / Ancien Numéro de matériel: 67652001D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Catégorie de produit	
Panier à verres	•

U 520  
Panier  
pour une prise en charge optimale des verres.



Code EAN: 4002515292846 / Numéro de matériel: 09581370 /  
Ancien Numéro de matériel: 67652001D

<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Vert
Nombre de compléments	36
Largeur de compartiment en mm	2 7/8 (73)
Longueur de compartiment en mm	2 7/8 (73)
<b>Capacité</b>	
Verres jusqu'à 73 mm de hauteur [nombre]	36
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 1/8 (104)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	23 1/4 (590)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	23 1/4 (590)
Poids net en lb (kg)	4 (1,80)
Poids brut en lb (kg)	6 (2,30)