

UO 52-60/80

Socle, ouvert

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 52 cm.



- Pour systèmes avec surch. & à eau renouvelée (G 8066 et PG 8067)
- Peut être vissé sur le lave-vaisselle
- Hauteur 52, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002515362693 / Numéro de matériel: 09688900 / Ancien Numéro de matériel: 67376107D

| Familie produit | |
|--|--------------|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur | • |
| Familie produits/accessoires | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8099 | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 407 | • |
| Catégorie de produit | |
| Installation sous plan ouverte | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Raccordement électrique standard | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 537 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 600 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 600 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 12 1/4 (310) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 24 1/8 (610) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 24 1/8 (610) |
| Poids net en kg | 18 (7,87) |

UO 52-60/80

Socle, ouvert

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 52 cm.



Code EAN: 4002515362693 / Numéro de matériel: 09688900 /
Ancien Numéro de matériel: 67376107D

Poids brut en kg

23 (10,07)