

UG 30-60/80

Socle

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.



- Pour systèmes avec surch. & à eau renouvelée (G 8066 et PG 8067)
- Peut être vissé sur le lave-vaisselle
- Hauteur 30, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002515362709 / Numéro de matériel: 09688910 / Ancien Numéro de matériel: 67376104D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Catégorie de produit	
Socle fermé	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	12 1/2 (317)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	12 1/4 (310)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	24 1/16 (610)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 1/16 (610)
Poids net en lb (kg)	22 (9,69)
Poids brut en lb (kg)	27 (11,89)

UG 30-60/80

Socle

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.