

UG 30-60/80

Socle

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.



- Pour systèmes avec surch. & à eau renouvelée (G 8066 et PG 8067)
- Peut être vissé sur le lave-vaisselle
- Hauteur 30, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002515362709 / Numéro de matériel: 09688910 /  
Ancien Numéro de matériel: 67376104D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Famille produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Catégorie de produit	
Socle fermé	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	317
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12 1/4 (310)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	24 1/8 (610)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/8 (610)
Poids net en kg	22 (9,69)

UG 30-60/80

Socle

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 30 cm.



Code EAN: 4002515362709 / Numéro de matériel: 09688910 /  
Ancien Numéro de matériel: 67376104D

Poids brut en kg

27 (11,89)