


DEF-80

Couvercle de l'appareil
pour les appareils à encastrer.



- Convient à la série PG 8055 – PG 8059
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 1,5, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002515379486 / Numéro de matériel: 09715550 /
Ancien Numéro de matériel: 67216005D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Famille produits/accessoires	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Accessoires pour appareils encastrés	•
Matériel d'installation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 3/8 (32)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	24 1/4 (615)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	2 (50)
Poids net en kg	1 (0,30)
Poids brut en kg	2 (0,51)