

BBF-80
Fixation au sol
pour ancrer les pieds de l'appareil.



- Niveau de stabilité élevé même sur installations extrêmes

Code EAN: 4002515379516 / Numéro de matériel: 09715690 /
Ancien Numéro de matériel: 67211508D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Famille produits/accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Matériel d'installation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris, Argent
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0

BBF-80

Fixation au sol
pour ancrer les pieds de l'appareil.



Code EAN: 4002515379516 / Numéro de matériel: 09715690 /
Ancien Numéro de matériel: 67211508D

Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 1/4 (82)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	25 3/4 (654)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	25 7/8 (656)
Poids net en kg	6 (2,69)
Poids brut en kg	10 (4,20)