

VGf-900

Pieds de l'appareil étendus

pour adaptation optimale hauteur de l'appareil par rapport au plan de travail.



- Hauteur max. de l'appareil (sans couvercle) : 90 cm
- Hauteur de l'appareil réglable librement de 82 à 90 cm

Code EAN: 4002515387689 / Numéro de matériel: 09742270 /  
Ancien Numéro de matériel: 67500907D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Catégorie de produit	
Accessoires pour appareils encastrés	•
Matériel d'installation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 5/16 (32)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	24 1/4 (615)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	2 (50)
Poids net en kg	1 (0,30)
Poids brut en kg	2 (0,51)