

PT 8507 [PTM EL BSS ARP]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



- Volume du tambour 17.66 (500.00) ft³ (l) l, charge 20.0-25.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique supérieure grâce à Air Recycling Plus
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Manipulation aisée – facile à nettoyer, grand filtre à peluches

Code EAN: 4002515480960 / Numéro de matériel: 09906730 /
Ancien Numéro de matériel: 52850705USA

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Charge en kg	20,0-25,0
Rapport de remplissage	1:25-1:20
Volume du tambour en l	17,66 (500,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	26,80
Durée de programme en min.	24
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base / groupes acta.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 220-240V 60HZ

PT 8507 [PTM EL BSS ARP]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique
avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002515480960 / Numéro de matériel: 09906730 /
Ancien Numéro de matériel: 52850705USA

Puissance de chauffe électrique en kW	24,70-29,40
Puissance totale de raccordement en kW	26,00-30,70
Protection par fusible en A	80
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	22,10
Puissance totale de raccordement en kW	23,40
Protection par fusible en A	80
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	64 5/8 (1640)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	47 1/2 (1206)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	40 1/8 (1018)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	69 9/16 (1766)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	54 3/4 (1390)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	58 1/16 (1474)
Poids net en kg	633 (287,0)
Poids brut en kg	739 (335)
Charge au sol maximale en N/m ²	2703
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,25
Équipement	
Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Saisie des données de fonctionnement	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	3-4
Survestes [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	5
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	5
Torchons, 22 g [nombre]	460
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	105
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	118

PT 8507 [PTM EL BSS ARP]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique
avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.