

## PT 8807 [PTM EL BSS ARP]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique  
avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



- Volume du tambour 28.25 (800.00) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 32.0-40.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique supérieure grâce à Air Recycling Plus
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Manipulation aisée – facile à nettoyer, grand filtre à peluches

Code EAN: 4002515480977 / Numéro de matériel: 09906740 /  
Ancien Numéro de matériel: 52880705USA

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Charge en kg	32,0-40,0
Rapport de remplissage	1:25-1:20
Volume du tambour en l	28,25 (800,00) ft <sup>3</sup> (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
<b>Utilisation</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
<b>Données de puissance</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	37,00
Durée de programme en min.	29
Heures de fonctionnement testées	20000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base / groupes acta.</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ

PT 8807 [PTM EL BSS ARP]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique  
avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002515480977 / Numéro de matériel: 09906740 /  
Ancien Numéro de matériel: 52880705USA

Puissance de chauffe électrique en kW	25,70
Puissance totale de raccordement en kW	27,40
Protection par fusible en A	90
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	64 5/8 (1640)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	47 1/2 (1206)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	54 1/2 (1384)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	69 9/16 (1766)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	54 3/4 (1390)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	58 1/16 (1474)
Poids net en kg	633 (287,0)
Poids brut en kg	739 (335)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	3708
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,98
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Saisie des données de fonctionnement	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	16
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	168
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	188
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	4-5
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PT 8807 [PTM EL BSS ARP]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique  
avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.