

DOS G 80

Parfait dosage à canne pour bidon 5-10 L

avec indicateur de niveau pour le dosage automatique des nettoyants liquides.



- Pour I-v à eau renouvelée (PG8055-60) & surchauffeur (G8066 & PG8067)
- Canne d'aspiration de 13 1/8 (333) in (mm) mm pour un bidon de 5 et 10 l
- Dosage pouvant aller jusqu'à 55 ml ml par minute
- Réglage avec la commande du lave-vaisselle

Code EAN: 4002515538142 / Numéro de matériel: 09968650 / Ancien Numéro de matériel: 67747020USA

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Famille produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
Catégorie de produit	
Système de dosage externe	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	13 1/8 (333)
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	200-240
Fréquence en Hz	60
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	19 (480)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 (150)
Poids net en kg	7 (2,80)
Poids brut en kg	7 (3,00)