

PT 7186 Vario [EL]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique

avec durée de fonctionnement + courte de 37 min pour un rendement de repassage élevé.



- Volume du tambour 6.36 (180.00) ft³ (l) l, charge 18 (8.0) lb (kg)
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Utilisation simple – Hublot et filtre grande surface

Code EAN: 4002515528259 / Numéro de matériel: 09985630 / Ancien Numéro de matériel: 52718662USA

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Octoplus
Façade	Octobleu
Charge en kg	18 (8,0)
Rapport de remplissage	1:22,5
Volume du tambour en l	6,36 (180,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	17 3/8 (440)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	8,10
Durée de programme en min.	37
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les particuliers	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ

PT 7186 Vario [EL]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique

avec durée de fonctionnement + courte de 37 min pour un rendement de repassage élevé.



Code EAN: 4002515528259 / Numéro de matériel: 09985630 /
Ancien Numéro de matériel: 52718662USA

Puissance de chauffe électrique en kW	7,64
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	30
Fiche NEMA : verrou tournant L15-30	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	40 3/16 (1020)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	27 9/16 (700)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	30 1/16 (763)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	47 7/8 (1215)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	29 15/16 (760)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	32 5/16 (820)
Poids net en kg	170 (77,0)
Poids brut en kg	195 (88)
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,62
Équipement	
Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	1-2
Survestes [nombre]	1-2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	1-2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	1-2
Torchons, 22 g [nombre]	182
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	36
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	1-2
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•

Miele

PT 7186 Vario [EL]

Sèche-linge à évacuation, chauffage électrique
avec durée de fonctionnement + courte de 37 min pour un rendement de repassage élevé.



Code EAN: 4002515528259 / Numéro de matériel: 09985630 /
Ancien Numéro de matériel: 52718662USA

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE •