

PW 5105 Vario [EL AV] Lave-linge, chauffage électrique ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.



- Volume du tambour 3.53 (100) ft<sup>3</sup> (l)
  I, charge 23 (10.0) lb (kg)
- Grande variété de programmes Programmes de séchage utilisateur
- Soin du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal Humidité résiduelle 50 %\*, Facteur G370

Code EAN: 4002515528419 / Numéro de matériel: 09986000 / Ancien Numéro de matériel: 51510562USA

Ancien Numéro de matériel: 51510562USA	
Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Octoplus
Façade	Octobleu
Rapport de remplissage	1:10
Charge en lb. (kg)	23 (10,0)
Volume du tambour en l	3,53 (100) ft <sup>3</sup> (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	14 5/8 (370)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambou Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,00
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	58
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	53
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	54
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•

Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.



## PW 5105 Vario [EL AV] Lave-linge, chauffage électrique ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.



Code EAN: 4002515528419 / Numéro de matériel: 09986000 / Ancien Numéro de matériel: 51510562USA Langues d'affichage paramétrables Programmes base/groupes act. Programmes de base Programmes pour l'hôtellerie et la restauration Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés Programmes pour le Facility Management Programmes pour les laveries Programmes pour les foyers et les logements individuels Programmes pour le nettoyage des textiles Programmes pour les laveries et les pressings Programmes pour les artisans Programmes pour les pompiers et les services de secours Programmes pour les haras/centres équestres/écuries Programmes pour les universités, les crèches et les écoles Programmes pour les hôpitaux Programmes pour la restauration rapide Programmes pour les campings Programmes pour les clubs de sport Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bienêtre et fitness Programmes pour les particuliers Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires Dosage Bac à produits 3 compartiments Adaptateur pour dosage de liquide breveté Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] 6 Détection de jauge vide Raccordement électr. standard Type de chauffage Électrique Raccordement électrique 3 AC 208V 60HZ Puissance de chauffe en kW 6,50 Puissance totale de raccordement en kW 6,75 Protection par fusible en A 30 Raccordement à l'eau/vidange 1x 1/2" avec raccord 3/4" Eau froide [nombre] Eau chaude [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4" Eau recyclée (option) [nombre] 1 x 1/2 po avec raccord 3/4 Vanne de vidange DN 70 Dimensions et poids Dimension extérieure, hauteur nette en mm 40 1/4 (1020) Dimension extérieure, largeur nette en mm 27 9/16 (700) Dimension extérieure, profondeur nette en mm 32 9/16 (827) Dimension extérieure, hauteur brute en mm 47 7/8 (1215) Dimension extérieure, largeur brute en mm 29 15/16 (760) Dimension extérieure, profondeur brute en mm 36 1/16 (915) Poids net en kg 327 (148,0) Poids brut en kg 351 (159) Charge au sol maximale en N 2750



## PW 5105 Vario [EL AV] Lave-linge, chauffage électrique ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.

Ancien Numéro de matériel: 51510562USA

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]

Protection contre les projections d'eau IP X4

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE

Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs

Code EAN: 4002515528419 / Numéro de matériel: 09986000 /



Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de <70 dB(A) re 20 µPa 2,80 Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h Équipement Traitement des lavettes Contrôle anti-balourd Rinçage désinfectant Surveillance de la température Résistance spéciale Capacité variable automatique Débitmètre Boîtier de communication Accessoires indépendants de l'appareil Efficacité et durabilité Taux de recyclage en % 95 Possibilités de raccordement Monnayeur Interface optique pour l'accès Service • Module à interface RS 232 (option) • Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) • Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] 1-2 Survestes [nombre] 2 Couettes synthétiques [nombre] 1 Oreillers synthétiques [nombre] 2 Couettes plumes [nombre] 1 Oreillers plumes [nombre] 2 Torchons, 22 g [nombre] 227 Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre] 53 Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]

45

80

55 2