

FM

Débitmètre

pour mesurer le débit et l'affichage pour le changement de la cartouche.



- Convient pour les cartouches de déminéralisation partielle
- Affichage optique et sonore pour le changement de cartouche
- Affichage sur une ligne, raccordement possible à une LED externe
- Support mural compris
- Alimentation électrique comprise

Code EAN: 4002515537107 / Numéro de matériel: 10008910 /
Ancien Numéro de matériel: 67809701D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Famille produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM
Débitmètre
pour mesurer le débit et l'affichage pour le changement de la cartouche.



Code EAN: 4002515537107 / Numéro de matériel: 10008910 /
Ancien Numéro de matériel: 67809701D

Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	125
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	52
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 1/8 (155)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 1/4 (310)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	13 7/8 (350)
Poids net en kg	5 (1,85)
Poids brut en kg	6 (2,49)