

PG 8595

Déminéralisateur

pour prise en charge de deux cartouches de dém. totale ou partielle de l'eau.



- Pour dém. tot./part. sur P 2800 & dém. tot./part. sur P 2000
- Prise en charge possible du conductimètre/débitmètre
- Dim. ext. : H 835 (820 ou couvercle), L 300, P 600 mm

Code EAN: 4002515558102 / Numéro de matériel: 10087320 / Ancien Numéro de matériel: 69859502D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Déminéralisateur

pour prise en charge de deux cartouches de dém. totale ou partielle de l'eau.



Code EAN: 4002515558102 / Numéro de matériel: 10087320 /
Ancien Numéro de matériel: 69859502D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	32 7/8 (835)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	11 13/16 (300)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	35 7/16 (900)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	15 3/4 (400)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	29 3/16 (740)
Poids net en lb (kg)	59 (26,50)
Poids brut en lb (kg)	67 (30,00)