

UG 30-60/60-85

Socle, fermé

pour relever la machine, 60 cm de prof., 60 cm de larg.



- Convient pour les appareils d'une largeur et profondeur de 60 cm

Code EAN: 4002515558331 / Numéro de matériel: 10087350 /  
Ancien Numéro de matériel: 69306001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	12 1/2 (317)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	12 1/4 (310)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	24 1/16 (610)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 1/16 (610)
Poids net en lb (kg)	22 (9,70)
Poids brut en lb (kg)	25 (11,10)