

PG 8061 U [MK HYGIENE]

Lave-vaisselle à eau renouv. encastrable

avec paniers pour espaces à exigence d'hygiène (NSF / ANSI 3 certifié).



- Performance de nettoyage max.* : 152 assiettes/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Des résultats particulièrement hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Utilisation simple et sûre – Ouverture de porte automatique
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002515592250 / Numéro de matériel: 10147190 /

Ancien Numéro de matériel: 61806125CDN

Forme et modèle	
Modèle	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	Professionnel
Modèle	Hygiène
Système de lavage	Appareil à chargement frontal et eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Parois latérales	Inox
Convertible en appareil à pose libre	Hauteur 1-80, acier inoxydable
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient à la restauration/les bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient à la restauration rapide	•
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	103 (390)
Durée minimale de programme en min.	15
Température de rinçage maximale en °C	185 (85)
Performance de nettoyage assiettes/h	152
Performance de nettoyage paniers/h	8
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15000
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	2 PH. 240V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	5,80
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en pi. (m)	7 (2,20)
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 PH. 240V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	5,80
Protection par fusible en A	20
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00

PG 8061 U [MK HYGIENE]

Lave-vaisselle à eau renouv. encastrable

avec paniers pour espaces à exigence d'hygiène (NSF / ANSI 3 certifié).



Code EAN: 4002515592250 / Numéro de matériel: 10147190 /

Ancien Numéro de matériel: 61806125CDN

Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en in. (cm)	39 3/8 (100)
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en gpg (mmol/l)	10,7 (10,70)
Système anti-fuites	Système Waterproof
Consommation d'eau par lavage en l	2,1 (8,00) gll (l)
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur en mm	32 5/16 (820)
Dimension extérieure, largeur en mm	23 9/16 (598)
Dimension extérieure, profondeur en mm	23 7/16 (595)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	37 1/16 (940)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	26 5/8 (675)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	27 (685)
Espace de lavage utile, hauteur en mm	22 1/16 (559)
Espace de lavage utile, largeur en mm	20 7/8 (530)
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	18 11/16 (474)
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	19 15/16 (505)
Hauteur de chargement au-dessus du sol en in. (mm)	8 9/16 (216)
Poids net [kg]	139 (63)
Poids brut en kg	153 (69)
Charge au sol maximale en N	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,08
Programmes	
Universel	•
Court	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
1 x panier supérieur O 891 pour les tasses	•
1 x panier inférieur U 890 pour les plats	•
1 x complément E 810 pour les assiettes à dessert	•
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•

PG 8061 U [MK HYGIENE]

Lave-vaisselle à eau renouvelée, encastrable

avec paniers pour espaces à exigence d'hygiène (NSF / ANSI 3 certifié).



Code EAN: 4002515592250 / Numéro de matériel: 10147190 /

Ancien Numéro de matériel: 61806125CDN

Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Durée de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
CEM	•
Protection radio	•
VDE	•
EN 1717	•