

## HM16-80 D [EL]

Repasseuse, électro

avec fonction vapeur pour de meilleurs résultats et un confort maximum.



- Puissance 13.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 6 5/16 (160) in (mm), largeur de travail 32 11/16 (830) in (mm)
- Repassage confortable en position assise
- Rythme de travail individuel avec vitesse de cylindre variable
- Cylindre résistant : toile en feutre aiguilleté en aramide
- Rangement facile : rabattable

\* En cas d'humidité résiduelle de 20 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Code EAN: 4002515636459 / Numéro de matériel: 10238590 / Ancien Numéro de matériel: 53168002USA

Forme et modèle	
Modèle	Introduction et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Blanc lotus
Diamètre du cylindre en mm	6 5/16 (160)
Largeur de travail en mm	32 11/16 (830)
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Tapis feutre poly. aiguilleté
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à une utilisation Offshore	•
Convient à la marine	•
Convient aux campings	•
Convient aux particuliers	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 20 % d'humidité résiduelle en kg/h	13,0
Heures de fonctionnement testées	2500
Commande	
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran tactile (option)	Drehwahlschalter
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	2,0
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,5
Température réglable	En niveaux de température
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2AC 208-240V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	2,80-3,70
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	0,85
Puissance totale de raccordement en kW	2,90-3,80
Protection par fusible en A	20
Fiche NEMA : 6-20	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur en po (mm)	37 13/16 (959)
Dimension extérieure, largeur en po (mm)	38 13/16 (985)
Dimension extérieure, profondeur en po (mm)	15 (380)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	22 1/2 (570)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	44 1/8 (1120)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	17 3/4 (450)
Poids net en lb (kg)	86 (39)
Poids brut en lb (kg)	100 (45)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	382
Équipement	
Fonction vapeur	•

HM16-80 D [EL]

Repasseuse, électro

avec fonction vapeur pour de meilleurs résultats et un confort maximum.



Code EAN: 4002515636459 / Numéro de matériel: 10238590 /

Ancien Numéro de matériel: 53168002USA

Extrémité du cylindre à rotation complète libre

•

Fonction pliable

•

Système automatique de protection des doigts/Barre  
protège-doigts

•

Pédale

•

Tringle de suspension

•

Tablette

•

Retour avant du linge

•

Accessoires indépendants de l'appareil

•

**Normes, contrôles, indicateurs**

CSA-C-US

•

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE

•