

PG 8591 [WW AD 240V]

Laveur-désinfecteur dentaire

avec racc. eau dém. et chaude, doseur prod. liquides & séch. air chaud DryPlus.



- Rendement/Charge par ex. 44 instruments de transmission ou 44 aspirations
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Consommation d'eau réduite de 67 % par rapport modèle précédent*
- Séchage à l'air chaud efficace – DryPlus
- Sécurité – Connexion possible à la traçabilité du processus

* par rapport au programme Vario TD du G 7891

Code EAN: 4002515645116 / Numéro de matériel: 10254440 /

Ancien Numéro de matériel: 63859122CDN

Forme et modèle

Modèle	Appareil posable, encastrable, étroit
Habillage extérieur	Inox
Encastrable	•
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•

Utilisation

Convient aux cabinets dentaires	•
---------------------------------	---

Capacité

Aspiration par charge [nombre]	44
Instruments de transmission par charge [nombre]	44

Données de puissance

Pompe de circulation, Qmax en gal/min (l/min.)	132,1 (500)
Volume utile de la cuve en l	5,12 (145,00) ft³ (l)
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °F (°C)	199 (93)

Commande

Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Touches de sélection rapide	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	7
Emplacements libres de programme [nombre]	2
Commande de valeur AO	•
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	2 AC 240V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	5 (1,80)

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3 AC 240V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	20

Raccordement à l'eau / vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau froide pour le condenseur de vapeur [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1

PG 8591 [WW AD 240V]

Laveur-désinfecteur dentaire

avec racc. eau dém. et chaude, doseur prod. liquides & séch. air chaud DryPlus.



Code EAN: 4002515645116 / Numéro de matériel: 10254440 /

Ancien Numéro de matériel: 63859122CDN

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	39 3/8 (100)
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	62,59 (10,70)
Pompe de vidange [DN]	0,86 (22)
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Waterproof
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32 7/8 (835)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	23 5/8 (600)
Cuve, hauteur utile en mm	20 1/2 (520)
Cuve, largeur utile en mm	20 7/8 (530)
Poids net en kg	171,96 (78)
Dispositif de séchage	
Dispositif de séchage intégré	•
Ventilateur en kW	0,30
Batterie de chauffe en kW	2,20
Puissance de ventilation en m³/h	60
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre HEPA	H13
Classe de filtration du filtre HEPA (selon la norme DIN EN 1822) en %	99,95
Durée de vie du filtre HEPA en h	200
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	37 1/16 (940)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 5/8 (675)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	29 3/8 (745)
Cuve, profondeur du panier supérieur en po (mm)	18 11/16 (474)
Cuve, profondeur du panier inférieur en po (mm)	20 1/2 (520)
Poids brut en lb (kg)	187,39 (85)
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,65
Équipement	
Contrôle du volume de dosage	•
Interface de traçabilité (option)	•
Interface Service	•
Composants complets (option)	•
Programmes	
Vario TD Intensif	•
Spécial 93 °C-10'	•
Équipement	
1 doseur/porte pour produit de rinçage	•
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•

PG 8591 [WW AD 240V]

Laveur-désinfecteur dentaire

avec racc. eau dém. et chaude, doseur prod. liquides & séch. air chaud DryPlus.



Code EAN: 4002515645116 / Numéro de matériel: 10254440 /

Ancien Numéro de matériel: 63859122CDN

Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
DryPlus	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-2-040	•
c CSA us	•
Santé Canada, Instrument médical classe II	•
Possibilités de raccordement	
Interface série RS 232 (option)	•
Interface Ethernet (option)	•
Modules de dosage externes	•
Normes, contrôles, indicateurs	
EN 61010-1	•